

Avarinio išėjimo ženklas Avarinis išėjimas į kairę, kirskite atvirą erdvę įstrižai į kairę, Tipas: 12400

Užsakymo data

Užsakymo numeris	099310 12400
GTIN	4061466068252
Produktų klasė	09V

Aprašymas

Standartas:

ASR A1.3; ISO 7010

Pastaba:

Ženkilai taip pat tiekiami ir apgaubti plonesne plėvele (lipni, 0,1 mm storio). Avariniai ženkilai atitinka senąjį (iki 2022 m. kovo mėn.) techninio reglamento ASR A1,3 ir ASR A2,3 standartą. Ženklus rasite el. parduotuvėje pagal naują standartą.

Techninis aprašymas

Ilgis	400 mm
Medžiaga	Kietas PVC plastikas
Turinys	1
Apšvietimo savybė	išjungus šviečia ilgai
Aukštis	200 mm
Tiekimo tipas	Vnt.
Šviesumas po 10 minučių	0,055 cd/m ²
Šviesumas po 60 minučių	0,008 cd/m ²
Produkto rūšis	Avarinio išėjimo ženklas