

Avarinio išėjimo ženklas Avarinis išėjimas į kairę, kirskite atvirą erdvę įstrižai į kairę, Tipas: 14400

Užsakymo data

Užsakymo numeris	099310 14400
GTIN	4061466055160
Produktų klasė	09V

Aprašymas

Standartas:

ASR A1.3; ISO 7010

Pastaba:

Ženkilai taip pat tiekiami ir apgaubti plonesne plėvele (lipni, 0,1 mm storio). Avariniai ženkilai atitinka senąjį (iki 2022 m. kovo mėn.) techninio reglamento ASR A1,3 ir ASR A2,3 standartą. Ženklus rasite el. parduotuvėje pagal naują standartą.

Techninis aprašymas

Aukštis	200 mm
Apšvietimo savybė	išjungus šviečia ilgai
Medžiaga	PVC folija
Ilgis	400 mm
Turinys	1
Tvirtinimo būdas	lipnus
Tiekimo tipas	Vnt.
Šviesumas po 60 minučių	0,008 cd/m ²
Šviesumas po 10 minučių	0,055 cd/m ²
Produkto rūšis	Avarinio išėjimo ženklas