

Avarinio išėjimo ženklas Avarinis išėjimas į kairę, kirskite atvirą erdvę įstrižai į kairę, Tipas: 11400

Užsakymo data

Užsakymo numeris	099310 11400
GTIN	4061466026290
Produktų klasė	09V

Aprašymas

Standartas:

ASR A1.3; ISO 7010

Pastaba:

Ženkilai taip pat tiekiami ir apgaubti plonesne plėvele (lipni, 0,1 mm storio).

Medžiaga: Aliuminis

Apšvietimo savybė: išjungus šviečia ilgai

Turinys: 1

Ilgis: 400 mm

Aukštis: 200 mm

Techninis aprašymas

Aukštis	200 mm
Tiekimo tipas	Vnt.
Apšvietimo savybė	išjungus šviečia ilgai
Ilgis	400 mm
Medžiaga	Aliuminis
Turinys	1
Produkto rūšis	Avarinio išėjimo ženklas