

Avarinio išėjimo ženklas Avarinis išėjimas dešinėje aukštyn, kirskite atvirą erdvę įstrižai dešinėje, Tipas: 14300

Užsakymo data

Užsakymo numeris	099311 14300
GTIN	4061466055139
Produktų klasė	09V

Aprašymas

Standartas:

ASR A1.3; ISO 7010

Pastaba:

Ženkilai taip pat tiekiami ir apgaubti plonesne plėvele (lipni, 0,1 mm storio). Avariniai ženkilai atitinka senąjį (iki 2022 m. kovo mėn.) techninio reglamento ASR A1,3 ir ASR A2,3 standartą. Ženklus rasite el. parduotuvėje pagal naują standartą.

Techninis aprašymas

Tiekimo tipas	Vnt.
Tvirtinimo būdas	lipnus
Aukštis	150 mm
Apšvietimo savybė	išjungus šviečia ilgai
Ilgis	300 mm
Medžiaga	PVC folija
Turinys	1
Šviesumas po 10 minučių	0,055 cd/m ²
Šviesumas po 60 minučių	0,008 cd/m ²
Produkto rūšis	Avarinio išėjimo ženklas