

Avarinio išėjimo ženklas Avarinis išėjimas dešinėje aukštyn, kirskite atvirą erdvę įstrižai dešinėje, Tipas: 12300

Užsakymo data

Užsakymo numeris	099311 12300
GTIN	4061466068221
Produktų klasė	09V

Aprašymas

Standartas:

ASR A1.3; ISO 7010

Pastaba:

Ženkilai taip pat tiekiami ir apgaubti plonesne plėvele (lipni, 0,1 mm storio). Avariniai ženkilai atitinka senąjį (iki 2022 m. kovo mėn.) techninio reglamento ASR A1,3 ir ASR A2,3 standartą. Ženklus rasite el. parduotuvėje pagal naują standartą.

Techninis aprašymas

Tiekimo tipas	Vnt.
Ilgis	300 mm
Apšvietimo savybė	išjungus šviečia ilgai
Turinys	1
Aukštis	150 mm
Medžiaga	Kietas PVC plastikas
Šviesumas po 10 minučių	0,055 cd/m ²
Šviesumas po 60 minučių	0,008 cd/m ²
Produkto rūšis	Avarinio išėjimo ženklas