

Avarinio išėjimo ženklas Avarinis išėjimas dešinėje aukštyn, kirskite atvirą erdvę įstrižai dešinėje, Tipas: 14400

Užsakymo data

Užsakymo numeris	099311 14400
GTIN	4061466055153
Produktų klasė	09V

Aprašymas

Standartas:

ASR A1.3; ISO 7010

Pastaba:

Ženkilai taip pat tiekiami ir apgaubti plonesne plėvele (lipni, 0,1 mm storio). Avariniai ženkilai atitinka senąjį (iki 2022 m. kovo mėn.) techninio reglamento ASR A1,3 ir ASR A2,3 standartą. Ženklus rasite el. parduotuvėje pagal naują standartą.

Techninis aprašymas

Aukštis	200 mm
Tvirtinimo būdas	lipnus
Medžiaga	PVC folija
Turinys	1
Tiekimo tipas	Vnt.
Apšvietimo savybė	išjungus šviečia ilgai
Ilgis	400 mm
Šviesumas po 60 minučių	0,008 cd/m ²
Šviesumas po 10 minučių	0,055 cd/m ²
Produkto rūšis	Avarinio išėjimo ženklas