

Avarinio išėjimo ženklas Tiesi kryptis (tik kartu su avariniais ženklais), Tipas: 14150**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	099314 14150
GTIN	4061466054910
Produktų klasė	09V

Aprašymas**Standartas:**

ASR A1.3; ISO 3864

Pastaba:

Ženklaai taip pat tiekiami ir apgaubti plonesne plėvele (lipni, 0,1 mm storio). Avariniai ženklai atitinka senąjį (iki 2022 m. kovo mėn.) techninio reglamento ASR A1,3 ir ASR A2,3 standartą. Ženklus rasite el. parduotuvėje pagal naują standartą.

Techninis aprašymas

Ilgis	150 mm
Aukštis	150 mm
Medžiaga	PVC folija
Apšvietimo savybė	išjungus šviečia ilgai
Tiekimo tipas	Vnt.
Turinys	1
Tvirtinimo būdas	lipnus
Šviesumas po 10 minučių	0,055 cd/m ²
Šviesumas po 60 minučių	0,008 cd/m ²
Produkto rūšis	Avarinio išėjimo ženklas