

Avarinio išėjimo ženklas Priėmimo punktas, Tipas: 14400**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	099316 14400
GTIN	4061466054811
Produktų klasė	09V

Aprašymas**Standartas:**

ASR A1.3; ISO 7010

Pastaba:

Ženkilai taip pat tiekiami ir apgaubti plonesne plėvele (lipni, 0,1 mm storio). Avariniai ženkilai atitinka senąjį (iki 2022 m. kovo mėn.) techninio reglamento ASR A1,3 ir ASR A2,3 standartą. Ženklus rasite el. parduotuvėje pagal naują standartą.

Techninis aprašymas

Ilgis	400 mm
Apšvietimo savybė	išjungus šviečia ilgai
Turinys	1
Tiekimo tipas	Vnt.
Medžiaga	PVC folija
Aukštis	400 mm
Tvirtinimo būdas	lipnus
Šviesumas po 10 minučių	0,055 cd/m ²
Šviesumas po 60 minučių	0,008 cd/m ²
Produkto rūšis	Avarinio išėjimo ženklas