

## Avarinio išėjimo ženklas Priėmimo punktas, Tipas: 12400

### Užsakymo data

Užsakymo numeris	099316 12400
GTIN	4061466067903
Produktų klasė	09V

### Aprašymas

**Standartas:**

ASR A1.3; ISO 7010

**Pastaba:**

Ženkilai taip pat tiekiami ir apgaubti plonesne plėvele (lipni, 0,1 mm storio). Avariniai ženkilai atitinka senąjį (iki 2022 m. kovo mėn.) techninio reglamento ASR A1,3 ir ASR A2,3 standartą. Ženklus rasite el. parduotuvėje pagal naują standartą.

### Techninis aprašymas

Apšvietimo savybė	išjungus šviečia ilgai
Ilgis	400 mm
Medžiaga	Kietas PVC plastikas
Aukštis	400 mm
Tiekimo tipas	Vnt.
Turinys	1
Šviesumas po 10 minučių	0,055 cd/m <sup>2</sup>
Šviesumas po 60 minučių	0,008 cd/m <sup>2</sup>
Produkto rūšis	Avarinio išėjimo ženklas