

## Avarinio išėjimo ženklas Priėmimo punktas, Tipas: 14200

### Užsakymo data

Užsakymo numeris	099316 14200
GTIN	4061466054804
Produktų klasė	09V

### Aprašymas

**Standartas:**

ASR A1.3; ISO 7010

**Pastaba:**

Ženkilai taip pat tiekiami ir apgaubti plonesne plėvele (lipni, 0,1 mm storio). Avariniai ženkilai atitinka senąjį (iki 2022 m. kovo mėn.) techninio reglamento ASR A1,3 ir ASR A2,3 standartą. Ženklus rasite el. parduotuvėje pagal naują standartą.

### Techninis aprašymas

Tvirtinimo būdas	lipnus
Turinys	1
Medžiaga	PVC folija
Ilgis	200 mm
Aukštis	200 mm
Apšvietimo savybė	išjungus šviečia ilgai
Tiekimo tipas	Vnt.
Šviesumas po 10 minučių	0,055 cd/m <sup>2</sup>
Šviesumas po 60 minučių	0,008 cd/m <sup>2</sup>
Produkto rūšis	Avarinio išėjimo ženklas