

Avarinio išėjimo ženklas Automatizuotas išorinis defibriliatorius, Tipas: 14150

Užsakymo data

Užsakymo numeris	099319 14150
GTIN	4061466054446
Produktų klasė	09V

Aprašymas

Standartas:

ASR A1.3; ISO 7010

Pastaba:

Ženkilai taip pat tiekiami ir apgaubti plonesne plėvele (lipni, 0,1 mm storio). Avariniai ženkilai atitinka senąjį (iki 2022 m. kovo mėn.) techninio reglamento ASR A1,3 ir ASR A2,3 standartą. Ženklus rasite el. parduotuvėje pagal naują standartą.

Techninis aprašymas

Ilgis	150 mm
Aukštis	150 mm
Tiekimo tipas	Vnt.
Medžiaga	PVC folija
Tvirtinimo būdas	lipnus
Turinys	1
Apšvietimo savybė	išjungus šviečia ilgai
Šviesumas po 60 minučių	0,008 cd/m ²
Šviesumas po 10 minučių	0,055 cd/m ²
Produkto rūšis	Avarinio išėjimo ženklas