

Avarinio išėjimo ženklas Pagalbos telefonas, Tipas: 14150

Užsakymo data

Užsakymo numeris	099320 14150
GTIN	4061466054873
Produktų klasė	09V

Aprašymas

Standartas:

ASR A1.3; ISO 7010

Pastaba:

Ženkilai taip pat tiekiami ir apgaubti plonesne plėvele (lipni, 0,1 mm storio). Avariniai ženkilai atitinka senąjį (iki 2022 m. kovo mėn.) techninio reglamento ASR A1,3 ir ASR A2,3 standartą. Ženklus rasite el. parduotuvėje pagal naują standartą.

Techninis aprašymas

Aukštis	150 mm
Apšvietimo savybė	išjungus šviečia ilgai
Ilgis	150 mm
Turinys	1
Tvirtinimo būdas	lipnus
Tiekimo tipas	Vnt.
Medžiaga	PVC folija
Šviesumas po 10 minučių	0,055 cd/m ²
Šviesumas po 60 minučių	0,008 cd/m ²
Produkto rūšis	Avarinio išėjimo ženklas