

Avarinio išėjimo ženklas Avarinis išėjimas, Tipas: 14200

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 099322 14200 |
| GTIN | 4061466055023 |
| Produktų klasė | 09V |

Aprašymas

Standartas:

ASR A1.3; DIN 4844

Pastaba:

Ženkilai taip pat tiekiami ir apgaubti plonesne plėvele (lipni, 0,1 mm storio). Avariniai ženkilai atitinka senąjį (iki 2022 m. kovo mėn.) techninio reglamento ASR A1,3 ir ASR A2,3 standartą. Ženklus rasite el. parduotuvėje pagal naują standartą.

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Tvirtinimo būdas | lipnus |
| Turiny | 1 |
| Medžiaga | PVC folija |
| Ilgis | 200 mm |
| Apšvietimo savybė | išjungus šviečia ilgai |
| Tiekimo tipas | Vnt. |
| Aukštis | 200 mm |
| Šviesumas po 10 minučių | 0,055 cd/m ² |
| Šviesumas po 60 minučių | 0,008 cd/m ² |
| Produkto rūšis | Avarinio išėjimo ženklas |