

Garant**CaraFin deimantinių poliravimo diskų 5 dalių rinkinys, Ø 32 mm,
Grūdėtumas: D64µm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	553985 D64
GTIN	4062406300524
Produktų klasė	51G

Aprašymas**Modelis:**

CaraFin deimantiniai poliravimo įrankiai, kurių viena pusė dengta **monokristaliniais deimantais**. Sudėtyje esantys deimantų grūdėliai užtikrina žymiai **geresnę nuėmimo lygį** nei poliravimo pastose įmaišyti pavieniai deimantų grūdėliai. Minkštas PU apatinis sluoksnis, skirtas kontūrų apdirbimui.

Privalumai:

Negaištamą papildomą laiką paruošimui ir valymui, kaip naudojant deimantinę pastą. Optimaliai prisitaiko prie detalės kontūrų.

Paskirtis:

Poliravimas dar lankstesnis, dar labiau prisitaikoma prie kontūrų **be poliravimo pastų**. Idealiai tinka naudoti kartu su mikro šlifavimo sistemomis Nr. 078140 ir 078150. Rekomenduojamas sūkių skaičius 2000 min⁻¹.

Techninis aprašymas

Disko Ø	32 mm
Poliravimo etapas	Poliravimas
Spalva	rožinė

Serija	CaraFin
Šlifavimo priemonių kodas	D
rekomenduojamas sūkių skaičius	2000 min ⁻¹
Produkto pavadinimo požymis	Ø 32 mm
Produkto rūšis	Poliravimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
Kietlydininis (HM)	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		