

**Garant****CaraFin deimantinių kibių poliravimo diskų 10 dalių rinkinys, 18×8 mm,  
Grūdėtumas: D151µm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	553990 D151
GTIN	4062406300586
Produktų klasė	51G

**Aprašymas****Modelis:**

**CaraFin deimantiniai poliravimo įrankiai**, kurių viena pusė dengta **monokristaliniais deimantais**. Sudėtyje esantys deimantų grūdėliai užtikrina žymiai **geresnę nuėmimo lygį** nei poliravimo pastose įmaišyti pavieniai deimantų grūdėliai. Minkštas PU apatinis sluoksnis, skirtas kontūrų apdirbimui.

**Privalumai:**

Negaištamą papildomą laiką paruošimui ir valymui, kaip naudojant deimantinę pastą. Optimaliai prisitaiko prie detalės kontūrų.

**Paskirtis:**

Poliravimas dar lankstesnis, dar labiau prisitaikoma prie kontūrų **be poliravimo pastų**. Idealiai tinka naudoti kartu su rankiniu įrankiu Nr. 078143 dyd. NLS110 mikro šlifavimo sistemose.

**Techninis aprašymas**

Poliravimo etapas	Pirminis poliravimas
Šlifavimo priemonių kodas	D
Spalva	rožinė
Serija	CaraFin
Ilgis	18 mm
Plotis	8 mm

Produkto pavadinimo požymis	18×8 mm
Produkto rūšis	Poliravimo šluostė

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
Kietlydininis (HM)	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		