

Garant

Neaustinės medžiagos baigiamojo šlifavimo diskas, Ø 76,2 mm, Grūdėtumo palyginimas: 280

**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 554043 280 |
| GTIN | 4062406300746 |
| Produktų klasė | 51M |

Aprašymas**Modelis:**

Greitojo keitimo sistema su plastikiniu išoriniu sriegiu (Roloc™, Combisic® CDR) leidžia saugiai pakeisti šlifavimo įrankį „vienu rankos mostu“ per trumpiausią laiką.

Universali ir efektyvi **nailoninė neaustinė medžiaga**.

Paskirtis:

Metalinių paviršių valymui, riebalų pašalinimui, blizgesio nuėmimui (matinis paviršius).

Racionalus mažų paviršių šlifavimas, net ir kintamų kontūrų. Sutrumpinus įrankių keitimui skiriamą laiką, sumažėja daugiapakopių darbo procesų savikaina.

Pastaba:

Roloc™ Bristle-Disc rasite 573510.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Modelis | A very fine |
| Smulkumo laipsnis | glotnus |
| Disko Ø | 76,2 mm |
| Šlifavimo priemonės | Neaustinė medžiaga iš nailono |

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Šlifavimo priemonių kodas | A |
| Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % |
| Produkto pavadinimo požymis | Ø 76,2 mm |
| maksimalus sūkių skaičius | 18000 min ⁻¹ |
| Produkto rūšis | Neaustinė šlifavimo medžiaga |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Alu Mg | tinka | | |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <55 HRC | tinka | | |
| Plienas <60 HRC | tinka | | |
| Plienas <67 HRC | tinka | | |
| INOX | tinka | | |
| Ti | tinka | | |
| Ketus (G) | tinka | | |
| CuZn | tinka | | |
| Plastikas, GFK | tinka | | |
| Mediena | tinka | | |
| Akmuo | ribotai tinka | | |
| Dažai | tinka | | |
| Uni | tinka | | |
| drėgnas, maks. | ribotai tinka | | |
| sausasis | tinka | | |