

Garant

Neaustinės medžiagos baigiamojo šlifavimo diskas, Ø 76,2 mm, Grūdėtumo palyginimas: 100

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	554043 100
GTIN	4062406300722
Produktų klasė	51M

Aprašymas**Modelis:**

Greitojo keitimo sistema su plastikiniu išoriniu sriegiu (Roloc™, Combisic® CDR) leidžia saugiai pakeisti šlifavimo įrankį „vienu rankos mostu“ per trumpiausią laiką.

Universal ir efektyvi **nailoninė neaustinė medžiaga**.

Paskirtis:

Metalinių paviršių valymui, riebalų pašalinimui, blizgesio nuėmimui (matinis paviršius).

Racionalus mažų paviršių šlifavimas, net ir kintamų kontūrų. Sutrumpinus įrankių keitimui skiriamą laiką, sumažėja daugiapakopių darbo procesų savikaina.

Pastaba:

Roloc™ Bristle-Disc rasite 573510.

Techninis aprašymas

Modelis	A coarse
DiskoØ	76,2 mm
Smulkumo laipsnis	rupūs
Šlifavimo priemonės	Neaustinė medžiaga iš nailono

Šlifavimo priemonių kodas	A
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 76,2 mm
maksimalus sūkių skaičius	18000 min ⁻¹
Produkto rūšis	Neaustinė šlifavimo medžiaga

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Akmuo	ribotai tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		