



Deimantinė šlifavimo pasta 10 g, tirpi įvairiuose skysčiuose polikristalin., Deimantinės šlifavimo pastos grūdėtumas: 15µm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	552350 15
GTIN	4027497092482
Produktų klasė	56L

Aprašymas

Modelis:

Deimantinė pasta be silikono praktiškame dozavimo švirkšte.
Sintetinis deimanto polikristalin. 10 g švirkšte greitiems poliravimo rezultatams.

Paskirtis:

Pasta, bet kokių santykiu **sumaišoma su spiritu ir vandeniu**, užtikrina optimalią tepimo plėvelę.
Lengvas, ekologiškai švarus būdas plauti įrankius ir detales vandeniu.
Idealiai tinka plienams ir titanui, kurių kietumas virš 60 HRC, poliruoti. Produktyvus, nes polikristalinė deimanto struktūra naudojimo metu sukuria naujas pjovimo briaunas.

Techninis aprašymas

Deimantinės šlifavimo pastos grūdėtumas	15 µm
Smulkumo laipsnis	vidutinis
Spalvinis kodas	oranžinis
Šlifavimo priemonės	Deimantinė
Šlifavimo priemonių kodas	D
Produkto rūšis	Šlifavimo pasta

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
--	-----------	----------------	-----------

Plienas <1400 N/mm ²	tinka	1-3 m/s	P
Plienas <55 HRC	tinka	1-3 m/s	H
Plienas <60 HRC	tinka	1-3 m/s	H
Plienas <67 HRC	tinka	1-3 m/s	H
Kietlydininis (HM)	tinka	1-3 m/s	
INOX	tinka	1-3 m/s	
Ti	tinka	1-3 m/s	
Plastikas, GFK	tinka	1-3 m/s	
Akmuo	tinka	1-3 m/s	
sausasis	tinka		