

**Garant**

**Šlifavimo lapeliai iš neaustinės medžiagos, 158x224 mm, Neaustinio audinio struktūra: 220**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	555995 220
GTIN	4062406300821
Produktų klasė	51M

**Aprašymas****Modelis:**

Sintetinė nailoninė neaustinė medžiaga su šlifavimo grūdeliais sintetinės smalos pagrindu. Naši neaustinė medžiaga, **ypač storas grūdelių sluoksnis**, prasiskverbęs giliai į pluoštinę medžiagą. Speciali neaustinės medžiagos sandara užtikrina **didesnį nuimamos medžiagos kiekį**, ilgesnę darbo trukmę, neužsiteršia ir **dar tolygiau šlifuoja**.

**Privalumai:**

- **Prisiderina prie detalės formos.**
- **Atvira porėta sandara neužsiteršia ir neperkaista.**
- **Tolygus užbaigimas.**
- **Galimas sausas ir šlapias šlifavimas.**
- **Sudėtyje nėra jokių korozinių dalių.**

**Paskirtis:**

Darbui rankomis, rankine kaladėle Nr. 556020 arba vibraciniu šlifuoekliu. **Vidutinis / pusiau glotnus:** universalus rūdžių apnašų, nedidelių nešvarumų, dažų defektų pašalinimas; rupiai šlifuoatų arba šepėčiais nuvalytų paviršių šlifavimas, riebalų pašalinimas ir valymas prieš lakuojant.

**Techninis aprašymas**

Spalva	raudona
Neaustinio audinio struktūra	220
Grūdėtumo palyginimas	240 - 280

Smulkumo laipsnis	vidutinis
Modelis	A Fine
Geležies, sieros ir chloro dalis	< 0,1 %
Plotis	158 mm
Ilgis	224 mm
Produkto pavadinimo požymis	158×224 mm
Produkto rūšis	Šlifavimo lapeliai iš neaustinės medžiagos

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Akmuo	ribotai tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		

**Priedai**

Lapelių laikiklis	556020
Įtvaras	556030