

Garant

Šlifavimo lapeliai iš neaustinės medžiagos, 10 vnt. rinkinys lankstūs, 100×200 mm, Neaustinio audinio struktūra: 280

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	556143 280
GTIN	4062406301057
Produktų klasė	51M

Aprašymas**Modelis:**

Sintetinė nailoninė neaustinė medžiaga su šlifavimo grūdeliais sintetinės smalos pagrindu. Rankinio šlifavimo lapeliai iš lanksčios abrazyvinės neaustinės medžiagos.

Privalumai:

- **Prisiderina prie detalės formos.**
- **Atvira porėta sandara neužsiteršia ir neperkaista.**
- **Tolygus užbaigimas.**
- **Galimas sausas ir šlapias šlifavimas.**
- **Sudėtyje nėra jokių korozinių dalių.**

Paskirtis:

Rankiniam valymui ir užbaigimui, idealus pakaitalas vilnoniams poliravimo lapeliams. **Vidutinis / pusiau glotnus:** universalus rūdžių apnašų, nedidelių nešvarumų, dažų defektų pašalinimas; grubiai šlifuotų arba šepečiais nuvalytų paviršių šlifavimas, riebalų pašalinimas ir valymas prieš lakuojant.

Tiekimo sudėtis:

Rinkinys su 10 rankinio šlifavimo lapeliais.

Techninis aprašymas

Grūdėtumo palyginimas	280 - 360
Smulkumo laipsnis	vidutinio smulkumo

Neaustinio audinio struktūra	280
Spalva	raudona
Modelis	A Very Fine
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Plotis	100 mm
Ilgis	200 mm
Produkto pavadinimo požymis	100×200 mm
Lapelių skaičius	10
Produkto rūšis	Šlifavimo lapeliai iš neaustinės medžiagos

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Akmuo	ribotai tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		

sausasis

tinka

Priedai

Lapelių laikiklis

556020

Įtvaras

556030