

Garant

Neaustinės šlifavimo medžiagos ritinys lanksti, 100 mm × 10 m, Neaustinio audinio struktūra: 280

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	556083 280
GTIN	4062406301071
Produktų klasė	51M

Aprašymas**Modelis:**

Sintetinė nailoninė neaustinė medžiaga su šlifavimo grūdeliais sintetinės smalos pagrindu.

Lanksti naši neaustinė medžiaga, **ypač storas grūdelių sluoksnis**, prasiskverbęs giliai į pluoštinę medžiagą. Naujoviška neaustinės medžiagos sandara užtikrina **didesnį nuimamos medžiagos kiekį**, ilgesnę darbo trukmę, neužsiteršia ir **dar tolygiau šlifuoja. Išskirtinis lankstumas** palengvina darbą sunkiai pasiekiamose vietose.

Privalumai:

- **Prisiderina prie detalės formos.**
- **Atvira porėta sandara neužsiteršia ir neperkaista.**
- **Tolygus užbaigimas.**
- **Galimas sausas ir šlapias šlifavimas.**
- **Sudėtyje nėra jokių korozinių dalių.**

Paskirtis:

Rankiniam valymui ir užbaigimui, idealus pakaitalas vilnoniams poliravimo lapeliams. **Vidutinis / pusiau glotnus:** universalus rūdžių apnašų, nedidelių nešvarumų, dažų defektų pašalinimas; grubiai šlifuoatų arba šepečiais nuvalytų paviršių šlifavimas, riebalų pašalinimas ir valymas prieš lakuojant.

Techninis aprašymas

Spalva	raudona
Smulkumo laipsnis	vidutinio smulkumo
Modelis	A Very Fine
Neaustinio audinio struktūra	280
Grūdėtumo palyginimas	280 - 360
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Veleno plotis	100 mm
Rulono ilgis	10 m
Produkto pavadinimo požymis	100 mm × 10 m
Produkto rūšis	Neaustinės šlifavimo medžiagos ritinys.

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Akmuo	ribotai tinka		
Dažai	tinka		

Uni	tinka
drėgnas, maks.	ribotai tinka
sausasis	tinka

Priedai

Įtvaras	556030
Lapelių laikiklis	556020