

**Garant**

**Šlifavimo lapeliai iš neaustinės medžiagos, 10 vnt. rinkinys lankstūs, 100×200 mm, Neaustinio audinio struktūra: 1000**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	556143 1000
GTIN	4062406301064
Produktų klasė	51M

**Aprašymas****Modelis:**

Sintetinė nailoninė neaustinė medžiaga su šlifavimo grūdeliais sintetinės smalos pagrindu. Rankinio šlifavimo lapeliai iš lanksčios abrazyvinės neaustinės medžiagos.

**Privalumai:**

- **Prisiderina prie detalės formos.**
- **Atvira porėta sandara neužsiteršia ir neperkaista.**
- **Tolygus užbaigimas.**
- **Galimas sausas ir šlapias šlifavimas.**
- **Sudėtyje nėra jokių korozinių dalių.**

**Paskirtis:**

Rankiniam valymui ir užbaigimui, idealus pakaitalas vilnoniams poliravimo lapeliams. **Glotnus / ypač glotnus:** jautrių paviršių valymui, nežymių brėžių ant metalų išlyginimui. Taip pat tinka siekiant išgauti glotnų / labai glotnų brūkšninį matinį paviršių ant plieno ir spalvotųjų metalų.

**Tiekimo sudėtis:**

Rinkinys su 10 rankinio šlifavimo lapeliais.

**Techninis aprašymas**

Spalva	pilka
Modelis	S Ultra Fine

Grūdėtumo palyginimas	600 - 1000
Smulkumo laipsnis	I. glotnus
Neaustinio audinio struktūra	1000
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Plotis	100 mm
Ilgis	200 mm
Produkto pavadinimo požymis	100×200 mm
Lapelių skaičius	10
Produkto rūšis	Šlifavimo lapeliai iš neaustinės medžiagos

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Akmuo	ribotai tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		

sausasis

tinka

**Priedai**

Įtvaras

556030

Lapelių laikiklis

556020