

HOLEX**Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm standi, Išorinis Ø mm / kietis: 75mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	553927 75
GTIN	4062406301149
Produktų klasė	52E

Aprašymas

Modelis:

Naudojant greitojo keitimo sistemą (vidinis sriegis), šlifavimo diskas optimaliai pritvirtinamas prie šlifavimo lėkštelės. Paprastas, greitas diskų keitimas rankomis.

Guminė šlifavimo lėkštelė, **koto Ø 6 mm**. Šlifavimo diskų tvirtinimui **greitojo užveržimo sistemos metaliniu užraktu**.

Paskirtis:

Racionaliam mažų paviršių šlifavimui, net ir su kintamais kontūrais, gaminant įrankius, profilius, modelius, mašinas, aparatus ir rezervuarus.

Techninis aprašymas

Kietumo laipsnis	standi
Išorinis Ø	75 mm
maksimalus sūkių skaičius	20000 min ⁻¹
Produkto rūšis	Atraminė lėkštelė

