

Garant GRIDLINE

Gamykloje surinkta važiuoklė GridLine įrankių spintoms, Tinka korpuso gyliui G: 28



Užsakymo data

Užsakymo numeris	958481 28
GTIN	4062406299880
Produktų klasė	9GK

Aprašymas

Modelis:

GridLine dalis su ratukais su 2 cinkuoto lakštinio plieno skersiniais. Pilnas rinkinys su pritvirtintais ratukais ir 1 rinkiniu 2K-Haptoprene® stūmimo rankenų. Prisukti prie GridLine spintų ir įrankių spintų. **Stumiama iš šono.**

Gamykloje iškart užsakius surenkamos GridLine įrankių spintos ir važiuoklė.

Tinka:

Įrankių spintos Nr. 931005 – 931435, erdvios spintos Nr. 941001, 941003, 941021, 941023, 942301 – 942323, 942701 – 942723.

Tiekimo sudėtis:

1 × skersinis su 2 reguliuojamais ratukais, 1 × skersinis su 2 stabiliais ratukais 1 × stūmimo rankenos rinkinys.

Dėmesio:

Dėl apvirtimo pavojaus atkreipkite dėmesį į maksimalų nurodytą aukštį važiuoklės montavimui.

Žinodami keliamąją galią, atkreipkite dėmesį ir į pačios spintos / įrankių spintos svorį.

Pastaba:

Važiuoklė tinka GridLine įrankių spintoms, maks. iki 1000 mm aukščio. Maksimali įrankių spintų keliamoji galia 600 kg. **Stalčius būtina konstruoti su atskirų stalčių atrakinimu viena ranka.** Važiuoklė tinka GridLine erdvios spintoms, maks. iki 1000 mm aukštis. Maksimali keliamoji erdvios spintos galia 200 kg. **Tinka tik GridLine erdvios spintoms be stalčių.**

Techninis aprašymas

Ratuko Ø valdomas ratukas	125 mm
Ratuko Ø stabilus ratukas	125 mm
Gylis	700 mm
maksimali keliamoji galia	600 kg
Antdėklo aukštis	160 mm
Produkto rūšis	Mobilus modulis