

Garant GRIDLINE

Gamykloje surinkta važiuoklė GridLine įrankių spintoms, Tinka korpuso gyliui G: 24



Užsakymo data

Užsakymo numeris	958481 24
GTIN	4062406299873
Produktų klasė	9GK

Aprašymas

Modelis:

GridLine dalis su ratukais su 2 cinkuoto lakštinio plieno skersiniais. Pilnas rinkinys su pritvirtintais ratukais ir 1 rinkiniu 2K-Haptoprene® stūmimo rankenų. Prisukti prie GridLine spintų ir įrankių spintų. **Stumiama iš šono.**

Gamykloje iškart užsakius surenkamos GridLine įrankių spintos ir važiuoklė.

Tinka:

Įrankių spintos Nr. 930505 – 930735.

Tiekimo sudėtis:

1 × skersinis su 2 reguliuojamais ratukais, 1 × skersinis su 2 stabiliais ratukais 1 × stūmimo rankenos rinkinys.

Dėmesio:

Dėl apvirtimo pavojaus atkreipkite dėmesį į maksimalų nurodytą aukštį važiuoklės montavimui.

Žinodami keliamąją galią, atkreipkite dėmesį ir į pačios spintos / įrankių spintos svorį.

Pastaba:

Važiuoklė tinka GridLine įrankių spintoms, maks. iki 1000 mm aukščio. Įrankių spinta 24×24G tik iki 900 mm aukščio. Maksimali keliamoji galia 600 kg. **Stalčius būtina konstruoti su atskirų stalčių atrakinimu viena ranka.**

Techninis aprašymas

Antdėklo aukštis	160 mm
------------------	--------

Gylis	600 mm
Ratuko Ø valdomas ratukas	125 mm
maksimali keliamoji galia	600 kg
Ratuko Ø stabilus ratukas	125 mm
Produkto rūšis	Mobilus modulis