

**Garant****Rupiojo valymo diskas (SiC), Ø 76,2 mm, Neaustinė medžiaga: CRS****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	554051 CRS
GTIN	4062406300975
Produktų klasė	51E

**Aprašymas****Modelis:**

Rupiojo valymo diskai su sintetinė, tolygiai šlifavimo grūdėliais užpildyta nailonine neaustine medžiaga. Su atviromis poromis, neužsineša. **Nuimamas didelis medžiagos kiekis**, tinka universaliems valymo darbams.

**Paskirtis:**

Rūdžių, lako nuėmimui, suvirinimo siūlių nuvalymui bei nešvarių paviršių valymui.

**Techninis aprašymas**

maksimalus sūkių skaičius	15000 min <sup>-1</sup>
Kietumo laipsnis	standi
Disko Ø	76,2 mm
Smulkumo laipsnis	itin rupus
Šlifavimo priemonės	Silicio karbidas (SiC)
Šlifavimo priemonių kodas	SiC
Geležies, sieros ir chloro dalis	< 0,1 %

Produkto pavadinimo požymis	Ø 76,2 mm
Produkto rūšis	Rupaus valymo medžiaga

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Akmuo	ribotai tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		