


Garant**Valymo diskas (A), Ø 50,8 mm, Neaustinė medžiaga: MED****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	554054 MED
GTIN	4062406300982
Produktų klasė	51E

Aprašymas**Modelis:**

Rupiojo valymo diskai su sintetine, tolygiai šlifavimo grūdeliais užpildyta nailonine neaustine medžiaga. Su atviromis poromis, neužsineša. **Valo** ir tuo pačiu **glotniai nušlifuoja**.

Paskirtis:

Rūdžių, lako nuėmimui, suvirinimo siūlių nuvalymui bei nešvarių paviršių valymui.

Techninis aprašymas

Disko Ø	50,8 mm
Smulkumo laipsnis	rupūs
Kietumo laipsnis	vidutinis
maksimalus sūkių skaičius	18000 min ⁻¹
Šlifavimo priemonės	Korundas (A)
Šlifavimo priemonių kodas	A
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 50,8 mm

Produkto rūšis

Rupaus valymo medžiaga

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Akmuo	ribotai tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		