



Dinamometrinių raktų sukimo kampo tikrintuvas „SmartCheck Angle“, Maks. matavimo diapazonas: 720laipsniai



Užsakymo data

Užsakymo numeris	654660 720
GTIN	4018754323005
Produktų klasė	60N

Aprašymas

Modelis:

Dėl keičiamų atramų dinamometriniam raktui iki 400 Nm, sukimo kampo tikrintuvas yra kintamas ir puikiai pritaikomas. Ekraną, ekrano laikiklį ir bazinį korpusą galima pasukti 180°. Ekraną, ekrano laikiklį ir bazinį korpusą galima pasukti 180°. Ekraną, ekrano laikiklį ir bazinį korpusą galima pasukti 180°. Ekranas ir klaviatūra su plėvele apsaugoti nuo drėgmės, korpusas – iš smūgiams atsparaus plastiko. Pasukamą laikiklį galima pritvirtinti transportavimui. Sukimo kampo iki 720° matavimai naudojant tikslinę vertę ir įvertinant matavimo rezultatus tiesiogiai prietaise. USB sąsaja patikros verčių įrašymui. Be to, dvikryptė sąsaja, leidžianti nustatyti naujas bandymo reikšmes ir naudoti savo valdymo sistemas. Įrenginyje gali būti išsaugota iki 2000 bandymo verčių su laiko žymomis. Papildomą dokumentavimo programinę įrangą galima atsisiųsti nemokamai.

Naudojimo režimas: esamoji vertė (**Track**) maksimalios vertės rodymas (**Peak-Hold**).

Privalumai:

Kompaktiškas ir universalus sukimo kampo tikrintuvas. Maitinimas per tinklo bloką arba su baterija.

Paskirtis:

Sukimo kampo raktų **tikrinimas** laikantis nurodyto nuokrypio.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su USB tinklo jungtimi, 1/4 ir 3/8 colio adapteriais, tvirtame plastikiniame lagamine.

Techninis aprašymas

Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Ilgis I	452 mm
Ilgis I	752 mm
Svoris	7,8 kg
Aukštis h ₂	327 mm
Priveržimo kryptis	Dešininis ir kairinis priveržimas
Aukštis h ₁	187 mm
Kvadrato laikiklis	1/2 in
Plotis b	263 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 720 laipsniai
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
Sąsaja	USB sąsaja
Serija	SmartCheck
Matavimo verčių atmintinė	taip
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Sukimo kampo matavimo tikslumas	±0,05 laipsniai
Produkto rūšis	Sukimo momento tikrintuvas

Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081551 LR3
Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis 6LR61	081551 6LR61
Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081552 LR3