

Garant

Sriegimo įrankių rinkinys su 3-mis sriegiklių rinkiniais, Metriniam sriegiui: M3-12



Užsakymo data

Užsakymo numeris	145112 M3-12
GTIN	4062406299897
Produktų klasė	11K

Aprašymas

Modelis:

Stabili metalinė dėžė su rankena nešimui ir 2 ekscentriniais užraktais. Kiekvienas įrankis yra užfiksuotas numatytoje vietoje, todėl saugiai transportuojamas ir lengvai paimamas. Atidarant dangtį sriegikliai automatiškai pasikelia. Išsami informacija apie įrankius pateikta sąrašė.

Turinys:

po 1 rankinių sriegiklių rinkinį iš 3-jų vnt. Nr. 130150: dyd. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

po 1 sriegpjovę Nr. 140300: dyd. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

po 1 spiralinį gražtą Nr. 114150: dyd. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2

po 1 reguliuojamą sriegtuvą Nr. 148410: dyd. 1; 2

1 įrankio laikiklis su terkšle Nr. 148700: dyd. 85

po 1 sriegpjovės laikiklį Nr. 149310: dyd. 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14

1 sriegio šablonas Nr. 477000: dyd. M/W

1 atsuktuvus Nr. 664300: dyd. 3×60

Profilio kampas: 60 laipsniai

Techninis aprašymas

metriniams sriegiams	M3 – M12
----------------------	----------

Aukštis	58 mm
Ilgis	418 mm
Plotis	229 mm
Sriegio tipas	M
Profilio kampas	60 laipsniai
Produkto rūšis	Sriegpjovė

Priedai

Spiralinis grąžtas HSS N Ø DC h8 (mm arbs coliai) 5	114150 5
Spiralinis grąžtas HSS N Ø DC h8 (mm arbs coliai) 6,8	114150 6,8
Sriegpjovė 6g M M4	140300 M4
Sriegpjovės laikiklis Sriegpjovei, kurios Ø × aukštis 20X7 mm	149310 20X7
Rankinių sriegiklių rinkinys M M4	130150 M4
Rankinių sriegiklių rinkinys M M5	130150 M5
Sriegpjovė 6g M M10	140300 M10
Sriegpjovės laikiklis Sriegpjovei, kurios Ø × aukštis 30X11 mm	149310 30X11
Spiralinis grąžtas HSS N Ø DC h8 (mm arbs coliai) 10,2	114150 10,2
Rankinių sriegiklių rinkinys M M6	130150 M6
Rankinių sriegiklių rinkinys M M8	130150 M8
Rankinių sriegiklių rinkinys M M10	130150 M10
3X60	664300 3X60
Sriegiklio laikiklis su terkšle Bendras ilgis 85 mm	148700 85
Sriegpjovė 6g M M8	140300 M8
Sriegpjovės laikiklis Sriegpjovei, kurios Ø × aukštis 20X5 mm	149310 20X5
Sriegpjovės laikiklis Sriegpjovei, kurios Ø × aukštis 25X9 mm	149310 25X9

Sriegpjovės laikiklis Sriegpjovei, kurios Ø × aukštis 38X14 mm	149310 38X14
Sriegių šablonas Sriegiams M/W	477000 M/W
Sriegpjovė 6g M M5	140300 M5
Sriegpjovė 6g M M3	140300 M3
Rankinių sriegiklių rinkinys M M3	130150 M3
Spiralinis gražtas HSS N Ø DC h8 (mm arbs coliai) 3,3	114150 3,3
Spiralinis gražtas HSS N Ø DC h8 (mm arbs coliai) 4,2	114150 4,2
Spiralinis gražtas HSS N Ø DC h8 (mm arbs coliai) 2,5	114150 2,5
Sriegpjovė 6g M M12	140300 M12
Sriegpjovė 6g M M6	140300 M6
Spiralinis gražtas HSS N Ø DC h8 (mm arbs coliai) 8,5	114150 8,5
Sriegiklio laikiklis, reguliuojamas Tipas 2	148410 2
Sriegiklio laikiklis, reguliuojamas Tipas 1	148410 1
Tuščia metalinė dėžė sriegimo įrankių rinkiniui Metriniam sriegiui M3-12	145605 M3-12
Rankinių sriegiklių rinkinys M M12	130150 M12