

HOLEX

Sriegimo įrankių rinkinys su sriegiklių rinkiniais, 3-jų dalių, Metriniam sriegiui: M3-20



Užsakymo data

Užsakymo numeris	145117 M3-20
GTIN	4062406301521
Produktų klasė	12K

Aprašymas

Modelis:

Stabili metalinė dėžė su rankena nešimui ir 2 ekscentriniais užraktais. Kiekvienas įrankis yra užfiksuotas numatytoje vietoje, todėl saugiai transportuojamas ir lengvai paimamas. Atidarant dangtį sriegikliai automatiškai pasikelia. Išsami informacija apie įrankius pateikta sąrašė.

Turinys:

po 1 rankinių sriegiklių rinkinį iš 3-jų vnt. Nr. 130250: dyd. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20

po 1 sriegpjovę Nr. 140330: dyd. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20

po 1 reguliuojamą sriegtuvą Nr. 148410: dyd. 1 1/2; 3

po 1 sriegpjovės laikiklį Nr. 149310: dyd. 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14; 45×18

1 sriegio šablonas Nr. 477000: dyd. M/W

1 atsuktuvus Nr. 664300: dyd. 3×60

1 įrankio laikiklis su terkšle Nr. 148700: dyd. 85, 110

Techninis aprašymas

metriniams sriegiams	M3 - M20
Aukštis	63 mm

Ilgis	532 mm
Plotis	256 mm
Sriegio tipas	M
Profilio kampas	60 laipsniai
Produkto rūšis	Sriegpjovė

Priedai

Sriegpjovė6g M M14	140330 M14
Rankinių sriegiklių rinkinys M M6	130200 M6
Sriegpjovės laikiklis Sriegpjovei, kurios $\emptyset \times$ aukštis 25X9 mm	149310 25X9
Rankinių sriegiklių rinkinys M M5	130200 M5
Rankinių sriegiklių rinkinys M M18	130200 M18
Sriegiklio laikiklis, reguliuojamas Tipas 1.1/2	148410 1.1/2
Sriegpjovė6g M M3	140330 M3
Sriegpjovė6g M M12	140330 M12
Rankinių sriegiklių rinkinys M M10	130200 M10
Rankinių sriegiklių rinkinys M M14	130200 M14
Sriegpjovės laikiklis Sriegpjovei, kurios $\emptyset \times$ aukštis 20X7 mm	149310 20X7
Rankinių sriegiklių rinkinys M M16	130200 M16
Sriegpjovė6g M M18	140330 M18
Sriegpjovės laikiklis Sriegpjovei, kurios $\emptyset \times$ aukštis 30X11 mm	149310 30X11
Rankinių sriegiklių rinkinys M M20	130200 M20
Sriegpjovė6g M M6	140330 M6
Sriegpjovė6g M M4	140330 M4
Rankinių sriegiklių rinkinys M M8	130200 M8
Rankinių sriegiklių rinkinys M M12	130200 M12

Sriegpjovės laikiklis Sriegpjovei, kurios \emptyset × aukštis 38X14 mm	149310 38X14
Sriegių šablonas Sriegiams M/W	477000 M/W
Rankinių sriegiklių rinkinys M M3	130200 M3
Sriegpjovės laikiklis Sriegpjovei, kurios \emptyset × aukštis 20X5 mm	149310 20X5
Sriegpjovė6g M M20	140330 M20
Sriegiklio laikiklis su terkšle Bendras ilgis 110 mm	148700 110
Sriegpjovė6g M M16	140330 M16
Sriegpjovės laikiklis Sriegpjovei, kurios \emptyset × aukštis 45X18 mm	149310 45X18
Sriegpjovė6g M M5	140330 M5
Sriegiklio laikiklis su terkšle Bendras ilgis 85 mm	148700 85
Sriegpjovė6g M M8	140330 M8
Sriegiklio laikiklis, reguliuojamas Tipas 3	148410 3
Sriegpjovė6g M M10	140330 M10
Tuščia metalinė dėžė sriegimo įrankių rinkiniui Metriniam sriegiui M3-20	145610 M3-20