

HOLEX

Sriegimo įrankių rinkinys su sriegiklių rinkiniais, 3-jų dalių, Metriniam sriegiui: M3-12



Užsakymo data

Užsakymo numeris	145117 M3-12
GTIN	4062406301514
Produktų klasė	12K

Aprašymas

Modelis:

Stabili metalinė dėžė su rankena nešimui ir 2 ekscentriniais užraktais. Kiekvienas įrankis yra užfiksuotas numatytoje vietoje, todėl saugiai transportuojamas ir lengvai paimamas. Atidarant dangtį sriegikliai automatiškai pasikelia. Išsami informacija apie įrankius pateikta sąrašė.

Turinys:

po 1 rankinių sriegiklių rinkinį iš 3-jų vnt. Nr. 130250: dyd. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

po 1 sriegėją Nr. 140330: dyd. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

po 1 spiralinį grąžtą Nr. 114030: dyd. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2

po 1 reguliuojamą sriegtuvą Nr. 148410: dyd. 1; 2

1 įrankio laikiklis su terkšle Nr. 148700: dyd. 85

po 1 sriegėjų laikiklį Nr. 149310: dyd. 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14

1 sriegio šablonas Nr. 477000: dyd. M/W

1 atsuktuvus Nr. 664300: dyd. 3×60

Techninis aprašymas

metriniams sriegiams	M3 – M12
Aukštis	55 mm

Ilgis	416 mm
Plotis	221 mm
Sriegio tipas	M
Profilio kampas	60 laipsniai
Produkto rūšis	Sriegpjovė

Priedai

Sriegpjovė6g M M8	140330 M8
Rankinių sriegiklių rinkinys M M5	130200 M5
HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 8	114030 8
Sriegpjovės laikiklis Sriegpjovei, kurios Ø × aukštis 30X11 mm	149310 30X11
Sriegpjovė6g M M4	140330 M4
Sriegiklio laikiklis, reguliuojamas Tipas 2	148410 2
Sriegpjovės laikiklis Sriegpjovei, kurios Ø × aukštis 20X7 mm	149310 20X7
HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 3,3	114030 3,3
HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 5	114030 5
Rankinių sriegiklių rinkinys M M6	130200 M6
Sriegpjovė6g M M10	140330 M10
HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 10,2	114030 10,2
Sriegpjovė6g M M12	140330 M12
HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 8,5	114030 8,5
Sriegpjovė6g M M5	140330 M5
Rankinių sriegiklių rinkinys M M12	130150 M12

Sriegpjovė 6g M M6	140330 M6
Sriegių šablonas Sriegiams M/W	477000 M/W
Rankinių sriegiklių rinkinys M M8	130200 M8
HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 2,5	114030 2,5
Sriegpjovės laikiklis Sriegpjovei, kurios Ø × aukštis 38X14 mm	149310 38X14
Sriegiklio laikiklis su terkšle Bendras ilgis 85 mm	148700 85
Rankinių sriegiklių rinkinys M M10	130200 M10
Sriegpjovės laikiklis Sriegpjovei, kurios Ø × aukštis 25X9 mm	149310 25X9
Sriegpjovės laikiklis Sriegpjovei, kurios Ø × aukštis 20X5 mm	149310 20X5
Rankinių sriegiklių rinkinys M M3	130200 M3
Rankinių sriegiklių rinkinys M M12	130200 M12
Sriegpjovė 6g M M3	140330 M3
HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 4,2	114030 4,2
HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 6	114030 6
Sriegiklio laikiklis, reguliuojamas Tipas 1	148410 1
HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 6,8	114030 6,8
Tuščia metalinė dėžė sriegimo įrankių rinkiniui Metriniam sriegiui M3-12	145610 M3-12