

**Garant**

## Sriegimo įrankių rinkinys su vienpjuviais sriegikliais, Metriniam sriegiui: M3-12



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	145312 M3-12
GTIN	4062406301538
Produktų klasė	11K

### Aprašymas

#### Modelis:

**Stabili metalinė dėžė** su rankena nešimui ir 2 ekscentriniais užraktais. Kiekvienas įrankis yra užfiksuotas numatytoje vietoje, todėl saugiai transportuojamas ir lengvai paimamas. Atidarant dangtį sriegikliai automatiškai pasikelia. Išsami informacija apie įrankius pateikta sąrašė.

#### Turinys:

po 3 sriegiklius Nr. 131450: dyd. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

po 1 sriegpjovę Nr. 140300: dyd. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

po 1 spiralinį grąžtą Nr. 114150: dyd. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2

po 1 reguliuojamą sriegtuvą Nr. 148410: dyd. 1; 2

1 įrankio laikiklis su terkšle Nr. 148700: dyd. 85

po 1 sriegpjovės laikiklį Nr. 149310: dyd. 20x5; 20x7; 25x9; 30x11; 38x14

1 sriegio šablonas Nr. 477000: dyd. M/W

1 atsuktuvus Nr. 664300: dyd. 3x60

### Techninis aprašymas

metriniam sriegiams	M3 – M12
---------------------	----------

Ilgis	420 mm
Aukštis	55 mm
Plotis	223 mm
Sriegio tipas	M
Profilio kampas	60 laipsniai
Produkto rūšis	Sriegpjovė

## Priedai

Spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 2,5	114150 2,5
Sriegpjovė6g M M8	140300 M8
Sriegių šablonas Sriegiams M/W	477000 M/W
Sriegiklitrumpas M M10	131450 M10
Spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 10,2	114150 10,2
Sriegpjovė6g M M5	140300 M5
Spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 4,2	114150 4,2
Sriegpjovė6g M M12	140300 M12
Sriegpjovė6g M M3	140300 M3
Spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 8,5	114150 8,5
Sriegpjovė6g M M6	140300 M6
Sriegpjovės laikiklis Sriegpjovei, kurios Ø × aukštis 20X7 mm	149310 20X7
Sriegiklio laikiklis su terkšle Bendras ilgis 85 mm	148700 85
Sriegpjovės laikiklis Sriegpjovei, kurios Ø × aukštis 30X11 mm	149310 30X11
Sriegiklitrumpas M M5	131450 M5
Spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 5	114150 5
Sriegpjovės laikiklis Sriegpjovei, kurios Ø × aukštis 20X5 mm	149310 20X5
Sriegpjovė6g M M4	140300 M4

Sriegiklio laikiklis, reguliuojamas Tipas 2	148410 2
Spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 3,3	114150 3,3
Sriegiklistrumpas M M4	131450 M4
Sriegiklistrumpas M M12	131450 M12
Spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 6,8	114150 6,8
Sriegpjovė6g M M10	140300 M10
Sriegpjovės laikiklis Sriegpjovei, kurios Ø × aukštis 25X9 mm	149310 25X9
Sriegiklio laikiklis, reguliuojamas Tipas 1	148410 1
Sriegiklistrumpas M M8	131450 M8
Sriegpjovės laikiklis Sriegpjovei, kurios Ø × aukštis 38X14 mm	149310 38X14
Sriegiklistrumpas M M6	131450 M6
Sriegiklistrumpas M M3	131450 M3
Tuščia metalinė dėžė sriegimo įrankių rinkiniui Metriniam sriegiui M3-12	145605 M3-12