



Pneumatinis gręžtuvas, Tipas: D2163Q



Užsakymo data

Užsakymo numeris	079051 D2163Q
GTIN	7322590031862
Produktų klasė	03R

Aprašymas

Modelis:

Visi techniniai duomenys paremti **6,3 bar** oro slėgiu ir rekomenduojamu žarnos vidiniu Ø. Našių ir labai tylių gręžtuvų serija, pistoleto formos, gali pliene pragręžti kiaurymę iki 13 mm. Oro išleidimas per rankeną apsaugo, kad gręžimo drožlės nepakiltų į orą. Su greitojo užveržimo gręžimo griebtuvu. Kampiniai gręžtuvai, kampo dyd. 115 mm / 25 mm.

Tiekimo sudėtis:

Su **greitojo užveržimo gręžimo griebtuvu.**

Atsarginė dalis:

Rinktiniai techninės priežiūros rinkiniai (Service Kits): keičiamųjų dalių rinkinius profilaktinei techninei priežiūrai ir remontui daugumai Atlas Copco pneumatiniams įrankiams galima užsakyti.

Techninis aprašymas

Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos	1,5 - 10 mm
Darbinis triukšmas	78 dB(A)
maksimali vibracija pagal EN	< 2,5 m/s ²

Ilgis	242 mm
Atiduodamoji galia	330 W
maksimalus oro poreikis	540 l/min
maksimalus sūkių skaičius	0 - 2000 min ⁻¹
Gamintojo pavadinimas	D2163Q
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis Ø)	10 mm
Svoris	1,1 kg
Pneumatinė jungtis	1/4 in
Prijungimo sriegis	BSP
Produkto rūšis	Gręžtuvas