



## VHM labai našus grąžtas Weldon DIN 6535 HB, TiN, Ø DC h7: 3,5mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	122315 3,5
GTIN	4045197386557
Produktų klasė	12E

### Aprašymas

#### Modelis:

**Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija – maksimaliai tikslus grąžto centravimas. Dėl šiek tiek užapvalintos pagrindinės pjovimo briaunos ir ypatingos griovelių formos gręžimo metu suformuojama trumpa drožlė.**

#### Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

### Techninis aprašymas

Nominalusis Ø $D_c$	3,5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Pastūma f plienui < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,11 mm/aps,
Koto tolerancija	h6
Užspaudimo griovelio ilgis c	20 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	h7
Koto Ø $D_s$	6 mm
Bendras ilgis L	62 mm
Norma	DIN 6537 K
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis $L_2$	14,8 mm
Danga	TiN
Ašmenys	VHM

Modelis	4xD
Smailas kampas	140 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas	ne
Pusiau standartinis	taip
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Spiralinis gražtas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	140 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	120 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	75 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	65 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	60 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	35 m/min	P
Ketus (G)	ribotai tinka	70 m/min	K
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		