

Garant GRIDLINE

**Sija su kojų dalimis ir ratukais Ready-to-go darbostaliams Aukštis 850 mm,
Platus naudingasis matmuo / tipas: 1200/2mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 927245 1200/2 |
| GTIN | 4062406304553 |
| Produktų klasė | 9GG |

Aprašymas**Modelis:**

Sija darbostaliui su kojų dalimis, 2 paslankiais ratukais ir 2 fiksuotais ratukais, Ø 125 mm, su pilkos spalvos žymių nepaliekančia poliuretano danga. Mobilijų sijų keliamoji galia iki 600 kg (pilnas darbostalis)

Tinka:

Tinka korpuso aukščiui 600 mm. 2 korpusų 24G konstrukcija.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyta miltelinu būdu.**

Pastaba:

Stumdomiems darbostaliams būtina viena ranka atidaromų stalčių. Netinkama darbostaliams su atviru korpusu.

Techninis aprašymas

| | |
|----------|-------------|
| Aukštis | 800 mm |
| Serija | Ready-to-go |
| Gylis | 700 mm |
| Plotis | 1300 mm |
| Ratuko Ø | 125 mm |

| | |
|-------------------------------|---|
| tinka plokštėms, kurių plotis | 750 mm |
| Konstrukcija | Plieninių vamzdžių konstrukcija |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produkto rūšis | Mobilus modulis |