

Garant GRIDLINE

**Sija su kojų dalimis ir ratukais Ready-to-go darbataliams Aukštis 950 mm,
Platus naudingasis matmuo / tipas: 1200/2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	927265 1200/2
GTIN	4062406304591
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Sija darbataliui su kojų dalimis, 2 paslankiais ratukais ir 2 fiksuotais ratukais, Ø 125 mm, su pilkos spalvos žymių nepaliekančia poliuretano danga. Mobilijų sijų keliamoji galia iki 600 kg (pilnas darbatalis)

Tinka:

Tinka korpuso aukščiui 700 mm. 2 korpusų 24G konstrukcija.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyta miltelinu būdu.**

Pastaba:

Stumdomiems darbataliams būtina viena ranka atidaromų stalčių. Netinkama darbataliams su atviru korpusu.

Techninis aprašymas

Serija	Ready-to-go
Aukštis	900 mm
Gylis	700 mm
Plotis	1300 mm

tinka plokštėms, kurių plotis	750 mm
Ratuko Ø	125 mm
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Mobilus modulis