

Garant
NC našus kietlydininis grąžtas DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC h7: 9,3mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	122540 9,3
GTIN	4045197052308
Produktų klasė	11E

Aprašymas
Modelis:

Ypač tvirtas, su pastorinta šerdimi, **specialus profilis**. Speciali viršūnės geometrija. **Mažas radialinis mušimas** ir **didelis patvarumas**. **Aukšta kiaurymės kokybė**.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.

Forma **HB**: užsakyti **Nr. 122545**.

Forma **HE**: užsakyti **Nr. 122540 + 129100HE**.

Techninis aprašymas

Užspaudimo griovelio ilgis c	61 mm
Nominalusis Ø D _c	9,3 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm ²	0,27 mm/aps,
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Koto tolerancija	h6
Tolerancija Nominalusis Ø	h7
Koto Ø D _s	10 mm
Bendras ilgis L	103 mm
Norma	DIN 6537
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂	47,1 mm
Danga	TiAlN

Ašmenys	VHM
Modelis	6xD
Tipas	FS
Smailas kampas	140 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	ne
Pusiau standartinis	taip
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	190 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	170 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	140 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	90 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	85 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	75 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	65 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	40 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	40 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	30 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	25 m/min	S
Ketus (G)	ribotai tinka	70 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	160 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		

Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HE

129100 HE