

Garant**Karštojo užspaudimo patronas Forma AD su aušinimo kanalu, BT 30, trumpas, Tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	303407 10
GTIN	4062406285937
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

- Galimas pjovimo įrankio darbinio ilgio reguliavimas, reguliuojamas ilgis 10 mm (nuo Ø 6).
- Dyd. 3–5 skirtas HM, nuo dyd. 6 – HSS ir HM.

Paskirtis:

Įrankių, kurių cilindrinio koto tolerancija h6, tvirtinimui.

Standartas:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308806, karštojo užspaudimo griebtuvų ilgintuvai nr. 302410 – 302417, karštojo užspaudimo prietaisai 354210 – 354400.

Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø D ₁	10 mm
Ø D ₂	24 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	80 mm
Išorinis Ø D	32 mm
Laikiklis	BT 30, trumpas
Laikiklio norma	JIS B6339

Laikiklio norma	JIS B6339
Forma	AD
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HPC
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo patronas

Priedai

Karštojo užspaudimo modulis Tipas SU1	354210 SU1
Aušinimo modulis Tipas CU1	354215 CU1
Aušinimo adapteris, ilgas4,5° Kai užspaudimo Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Apatinė spintelė	354290
Ekranuojančioji poveržlė riteiSU1 Kai užspaudimo Ø 6-12 mm	354240 6-12
Užtraukimo varžtas sandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 30	308610 30
Atraminė įvorėskirta SK SK kūginiam kotui 30	354225 30
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 30	308760 30
Aušinimo adapteris, trumpas4,5° Kai užspaudimo Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 30	308765 30