



VHM labai našus grąžtas Weldon DIN 6535 HB, TiN, Ø DC h7: 3,8mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	122315 3,8
GTIN	4045197386588
Produktų klasė	12E

Aprašymas

Modelis:

Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija – maksimaliai tikslus grąžto centravimas. Dėl šiek tiek užapvalintos pagrindinės pjovimo briaunos ir ypatingos griovelių formos gręžimo metu suformuojama trumpa drožlė.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Techninis aprašymas

Pastūma f plienui < 900 N/mm ²	0,11 mm/aps,
Koto tolerancija	h6
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Nominalusis Ø D _c	3,8 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c	24 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	h7
Koto Ø D _s	6 mm
Bendras ilgis L	66 mm
Norma	DIN 6537 K
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂	18,3 mm
Danga	TiN
Ašmenys	VHM

Modelis	4xD
Smailas kampas	140 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas	ne
Pusiau standartinis	taip
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Spiralinis gražtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	140 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	120 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	80 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	75 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	65 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	60 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	35 m/min	P
Ketus (G)	ribotai tinka	70 m/min	K
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		