

**Drėgnojo ir sausojo valymo siurblys ATTIX, Gamintojo pavadinimas: 751-11****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	078541 751-11
GTIN	4005337064141
Produktų klasė	07C

**Aprašymas****Modelis:**

Tvirtas ir našus **drėgnojo / sausojo valymo siurblys** su lanksčia žarnų prijungimo sistema (MultiFit) įvairioms profesionalaus valymo užduotims spręsti. **Atskyrimo laipsnis > 99,9%**.

- **Itin tylus pramoninis siurblys su plaunamu, ilgaamžiu PET neaustinės medžiagos filtru.**
- **Soft-Start, erdvia vieta įrankių laikymui ir papildomu elektros lizdu prietaisui prijungti.**

**Tiekimo sudėtis:**

Su siurbimo žarna, lenktu rankiniu vamzdžiu (ne 560-21XC), drėgnu filtru ir plaunamu filtravimo elementu (PET), žarnos ir laido laikikliais. Su lenktu nerūdijančiojo plieno rankiniu vamzdžiu, guminiu įstrižu antgaliu, **be išleidimo žarnos**.

**Pastaba:**

Kiti apsauginiai siurbLIAI visoms pavojingų medžiagų klasėms (sveikatai kenkiančios ar sprogios dulksės) parduodami pagal užsakymą (L, M, H klasė).

**Techninis aprašymas**

Siurbimo žarnos ilgis	4 m
Plotis	580 mm
Gamintojo pavadinimas	ATTIX 751-11

Ilgis	605 mm
Turbinų skaičius	1
Oro srautas	60 l/s
Laido ilgis	7,5 m
Žarnos Ø	36 mm
Talpų tūris	70 l
Svoris	25 kg
Darbinis triukšmas	57 dB(A)
Naudojama galia	1500 W
Vakuumas	230 mbar
Atskyrimo laipsnis	99,9 %
Aukštis	970 mm
Ypatybė	Itin tylus
Filtravimo sistema	Neaustinės medžiagos filtras
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Drėgno ir sauso valymo siurblys

## Priedai

Guminis įstrižas antgalis Gamintojo pavadinimas 7868	078546 7868
Antgalis grindims, 400 mm pločio Gamintojo pavadinimas 3666	078555 3666
Rinkinys dirbtuvėms Gamintojo pavadinimas ATTIX5	078543 ATTIX5
Filtrų maišelių rinkinys 5 vnt. Tinka siurblio tipui 751	078549 751
Sietas drožlėms Gamintojo pavadinimas ATTIX7	078544 ATTIX7
Atsarginis filtras Tinka siurblio tipui 751	078548 751
Žarnų rinkinys drožlėms siurbti Gamintojo pavadinimas DN50	078545 DN50
Ilginimo vamzdis iš aukštos kokybės plieno Gamintojo pavadinimas 8074	078556 8074

Antgalis grioveliams Gamintojo pavadinimas 7102

078547 7102