


**VHM labai našus grąžtas Weldon DIN 6535 HB, TiN, Ø DC h7: 6,2mm**

**Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 122315 6,2    |
| GTIN             | 4045197386823 |
| Produktų klasė   | 12E           |

**Aprašymas**
**Modelis:**

**Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija – maksimaliai tikslus grąžto centravimas. Dėl šiek tiek užapvalintos pagrindinės pjovimo briaunos ir ypatingos griovelių formos gręžimo metu suformuojama trumpa drožlė.**

**Pastaba:**

Užspaudimo griovelio ilgis  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

**Techninis aprašymas**

|  |              |
|--|--------------|
| Nominalusis Ø $D_c$                            | 6,2 mm       |
| Pjovimo briaunų skaičius Z                     | 2            |
| Koto tolerancija                               | h6           |
| Pastūma f plienui < 900 N/mm <sup>2</sup>      | 0,18 mm/aps, |
| Užspaudimo griovelio ilgis c                   | 34 mm        |
| Tolerancija Nominalusis Ø                      | h7           |
| Koto Ø $D_s$                                   | 8 mm         |
| Bendras ilgis L                                | 79 mm        |
| Norma  | DIN 6537 K   |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis $L_2$ | 24,7 mm      |
| Danga  | TiN          |
| Ašmenys  | VHM          |

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Modelis             | 4xD                |
| Smailas kampas      | 140 laipsniai      |
| Kotas               | DIN 6535 HB su h6  |
| Vidinis aušinimas   | ne                 |
| Pusiau standartinis | taip               |
| Spalvinis žymėjimas | be                 |
| Produkto rūšis      | Spiralinis gražtas |

### Vartotojo duomenys

|                                 | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis<br>(trumpadrožlis)    | ribotai tinka | 140 m/min      | N         |
| Al >10 % Si                     | ribotai tinka | 120 m/min      | N         |
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 80 m/min       | P         |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 75 m/min       | P         |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 65 m/min       | P         |
| Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup> | ribotai tinka | 60 m/min       | P         |
| Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup> | ribotai tinka | 35 m/min       | P         |
| Ketus (G)                       | ribotai tinka | 70 m/min       | K         |
| drėgnas, maks.                  | tinka         |                |           |
| sausasis                        | tinka         |                |           |