



Pneumatinis suktuvas, Tipas: S2308



Užsakymo data

Užsakymo numeris	079163 S2308
GTIN	7322590010027
Produktų klasė	03R

Aprašymas

Modelis:

Visi techniniai duomenys paremti **6,3 bar** oro slėgiu ir rekomenduojamu žarnos vidiniu Ø.

- **Su slydimo sankaba.**
- **Reguliuojamas sukimo momentas.**
- **Perjungiamo į dešininę / kairinę eigą.**

Ypač tinka srieginėms jungtims serijinėje gamyboje, su greitojo keitimo laikikliu atsuktuvų galvutėms E 6,3 (žr. Nr. 674205 ir toliau).

Atsarginė dalis:

Rinktiniai techninės priežiūros rinkiniai (Service Kits): keičiamųjų dalių rinkinius profilaktinei techninei priežiūrai ir remontui daugumai Atlas Copco pneumatiniams įrankiams galima užsakyti.

Techninis aprašymas

maksimali vibracija pagal EN	< 2,5 m/s ²
Sūkių momento ribos	2,5 – 11 Nm
maksimalus varžto Ø (8,8 - 12,9)	M6
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis Ø)	10 mm

Darbinis triukšmas	82 dB(A)
Svoris	1,1 kg
maksimalus oro poreikis	504 l/min
Konstrukcija	Pistoletas
Gamintojo pavadinimas	S2308
maksimalus sūkių skaičius	950 min ⁻¹
Pneumatinė jungtis	1/4 in
Prijungimo sriegis	BSP
Antgalių laikiklis	F 6,3
Produkto rūšis	Suktuvas