

**DYMO**
**Ženklintuvas, Tipas: LM280**


## Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 085500 LM280  |
| GTIN             | 3501170968925 |
| Produktų klasė   | 08U           |

## Aprašymas

### Modelis:

**Tvirti, mobilūs** ženklavimo prietaisai greitai savaime limpančių plastikinių etikečių gamybai. Nuolatinis terminis įspaudas. Reguluojamas juostos įtempimas. Maitinimas įkraunama **ličio jonų baterija**, maitinimo bloku. Lengvas teksto įvedimas mygtukų pagalba. Standartinis LabelManager™ 280 biure ir namuose su papildomomis redagavimo galimybėmis personaliniame kompiuteryje / Mac per USB sąsają.

### Paskirtis:

Etiketės limpa prie beveik visų lygių ir netepaluotų paviršių.

### Tiekimo sudėtis:

Su rašomąja juosta juoda ant balto ir instrukcija.

### Pastaba:

- **Galimybė pasirinkti įvairias kalbas.**
- **Su vokiška klaviatūra – iš gamyklos, su prancūziška klaviatūra – papildomai užsakius.**

## Techninis aprašymas

|                      |       |
|----------------------|-------|
| šrifto spalva        | juoda |
| Šrifto stilių kiekis | 6     |

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Klaviatūros schema                   | QWERTZ                           |
| Ilgis                                | 206 mm                           |
| Juostos skyriklio modelis            | rankinis                         |
| Ekrane matomų ženklų kiekis          | 2×14                             |
| Teksto eilučių kiekis                | 2                                |
| Tipas                                | LM280                            |
| galimi juostos pločiai               | 6; 9; 12 mm                      |
| Galimų ženklų / simbolių kiekis      | 220                              |
| tinkama juostinė spausdintuvo kasetė | D1                               |
| Šrifto dydžių kiekis                 | 3                                |
| Tinklo adapteris                     | su                               |
| Plotis                               | 108 mm                           |
| maksimalus šrifto aukštis            | 8,1 mm                           |
| Šrifto pločių kiekis                 | 2                                |
| Ypatybė                              | USB                              |
| Svoris su akumuliatoriumi            | 395 g                            |
| Akumuliatorių kiekis                 | 1                                |
| Akumuliatoriaus rūšis                | Ličio jonai                      |
| Aukštis                              | 41 mm                            |
| Maitinimas                           | Varomas akumuliatoriaus energija |
| Gamintojo pavadinimas                | Dymo 280                         |
| Produkto rūšis                       | Ženklin tuvas                    |

## Priedai

|  |          |
|--|----------|
| Juostinė spausdintuvo kasetė 19 mm × 7 m poliesteris Tipas W | 085550 W |
| Juostinė spausdintuvo kasetė 12 mm × 7 m poliesteris Tipas T | 085520 T |

|  |          |
|--|----------|
| Juostinė spausdintuvo kasetė 19 mm × 7 m poliesteris Tipas T | 085550 T |
| Juostinė spausdintuvo kasetė 12 mm × 7 m poliesteris Tipas R | 085520 R |
| Juostinė spausdintuvo kasetė 12 mm × 7 m poliesteris Tipas W | 085520 W |
| Juostinė spausdintuvo kasetė 19 mm × 3,5 m nailonas Tipas W  | 085516 W |
| Juostinė spausdintuvo kasetė 9 mm × 7 m poliesteris Tipas Y  | 085540 Y |
| Juostinė spausdintuvo kasetė 24 mm × 7 m poliesteris Tipas W | 085560 W |
| Juostinė spausdintuvo kasetė 19 mm × 7 m poliesteris Tipas Y | 085550 Y |
| Juostinė spausdintuvo kasetė 24 mm × 7 m poliesteris Tipas R | 085560 R |
| Juostinė spausdintuvo kasetė 9 mm × 7 m poliesteris Tipas W  | 085540 W |
| Juostinė spausdintuvo kasetė 19 mm × 7 m poliesteris Tipas R | 085550 R |
| Juostinė spausdintuvo kasetė 6 mm × 7 m poliesteris Tipas W  | 085530 W |
| Juostinė spausdintuvo kasetė 24 mm × 7 m poliesteris Tipas Y | 085560 Y |
| Juostinė spausdintuvo kasetė 12 mm × 7 m poliesteris Tipas Y | 085520 Y |