



Slėginio purkštuvo talpa M18™ SWITCH TANK™, Tipas: M18BPFP



Užsakymo data

Užsakymo numeris	073982 M18BPFP
GTIN	4058546289997
Produktų klasė	03L

Aprašymas

Modelis:

Lankstus talpos elementas SWITCH TANK™ slėginio purškimo sistemai.

- **Nauja keitimo sistema leidžia švariai dirbti.**
- **Integruotas sietas.**
- **Dangtelio rankena su didele anga, kad būtų lengva transportuoti ir patogų užpildyti.**

Dezinfekavimo versija, kurios maksimalus srautas yra 4,0 l / min. Puikiai tinka dezinfekuoti paviršiams.

Tinka:

Slėginė purškimo sistema – bako Nr. 073981 dyd. M18BPFPH-0.

Tiekimo sudėtis:

Sandėliavimo talpa, 1,75 m žarna, purškimo pistoletas su ilgu kotu.

Techninis aprašymas

Svoris	3,6 kg
Nominalioji įtampa	18 V
Maitinimas	Maitinimo šaltinis

Srautas	0,6 - 4 l/min
Slėgis	1,38 - 8,27 bar
Žarnos ilgis	1,75 m
Gamintojo pavadinimas	M18BPFP-CCST
Bako tūris	15 l
Produkto rūšis	Pneumatinis purškiklis