

Garant**Ištekimo įrankio laikiklio stabilizatorius 3×D maxi, Tipas: 20R****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	319458 20R
GTIN	4062406309190
Produktų klasė	31V

Aprašymas**Modelis:**

Pagrindo korpusas pagamintas iš aukštos kokybės įrankių plieno, grūdintas viršus ir darbiniai paviršiai.

Privalumai:

Svyravimų ir virpesių sumažinimas, kai naudojami visų tipų ištekimo įrankių laikikliai.

Tinka:

Visiems dažniausiai naudojamiems ištekimo įrankio laikikliams.

Pastaba:

Norėdami nustatyti tinkamą ištekimo plokštelės laikiklio stabilizatoriaus variantą, būtina atlikti susidūrimo patikrinimą naudodami Hoffmann e-Tool duomenis iš el. parduotuvės arba per ToolScout! Rekomenduojamas maksimalus išsikišimo ilgis 3 × D pagal naudojimo ištekimo įrankio laikiklio tipą.

Maksimalaus išsikišimo stabilizatorius su ištekimo laikikliu 6×D.

Ištekimo peilių stabilizatorius su 7×D arba koto $\varnothing D_2 = 25 \text{ mm}$ tiekama pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

C	1,5 mm
Koto ilgis L_s	60 mm
Iškyšos ilgis L_1	60 mm
Poslinkis Z link ašies	20 mm
Spindulys R	1,2 mm
Pjovimo kryptis	dešininiai

Užspaudimo $\varnothing D_1$	20 mm
Bendras ilgis L_2	126 mm
$\varnothing D_3$	40 mm
Koto $\varnothing D_2$	32 mm
Ištekinimo gylis iki	3×D
Virpesiai	slopinantis vibracijas
Produkto rūšis	Ištekinimo įrankio laikiklių stabilizatorius