

Garant**Ištekimo įrankio laikiklio stabilizatorius 3×D maxi, Tipas: 16L****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 319458 16L |
| GTIN | 4062406309183 |
| Produktų klasė | 31V |

Aprašymas**Modelis:**

Pagrindo korpusas pagamintas iš aukštos kokybės įrankių plieno, grūdintas viršus ir darbiniai paviršiai.

Privalumai:

Svyravimų ir virpesių sumažinimas, kai naudojami visų tipų ištekimo įrankių laikikliai.

Tinka:

Visiems dažniausiai naudojamiems ištekimo įrankio laikikliams.

Pastaba:

Norėdami nustatyti tinkamą ištekimo plokštelės laikiklio stabilizatoriaus variantą, būtina atlikti susidūrimo patikrinimą naudodami Hoffmann e-Tool duomenis iš el. parduotuvės arba per ToolScout! Rekomenduojamas maksimalus išsikišimo ilgis $3 \times D$ pagal naudojimo ištekimo įrankio laikiklio tipą.

Maksimalaus išsikišimo stabilizatorius su ištekimo laikikliu $6 \times D$.

Ištekimo peilių stabilizatorius su $7 \times D$ arba koto $\varnothing D_2 = 25 \text{ mm}$ tiekama pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------------|-----------|
| Iškyšos ilgis L_1 | 48 mm |
| Užspaudimo $\varnothing D_1$ | 16 mm |
| Pjovimo kryptis | kairiniai |
| $\varnothing D_3$ | 40 mm |
| Koto ilgis L_s | 53 mm |

| | |
|------------------------|--|
| Koto $\varnothing D_2$ | 32 mm |
| Bendras ilgis L_2 | 107 mm |
| C | 1,5 mm |
| Spindulys R | 1,2 mm |
| Poslinkis Z link ašies | 20 mm |
| Ištekinimo gylis iki | 3×D |
| Virpesiai | slopinantis vibracijas |
| Produkto rūšis | Ištekinimo įrankio laikiklių stabilizatorius |