

**Garant****Ištekimo įrankio laikiklio stabilizatorius 3×D midi, Tipas: 12R****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	319456 12R
GTIN	4062406309138
Produktų klasė	31V

**Aprašymas****Modelis:**

Pagrindo korpusas pagamintas iš aukštos kokybės įrankių plieno, grūdintas viršus ir darbiniai paviršiai.

**Privalumai:**

Svyravimų ir virpesių sumažinimas, kai naudojami visų tipų ištekimo įrankių laikikliai.

**Tinka:**

Visiems dažniausiai naudojamiems ištekimo įrankio laikikliams.

**Pastaba:**

Norėdami nustatyti tinkamą ištekimo plokštelės laikiklio stabilizatoriaus variantą, būtina atlikti susidūrimo patikrinimą naudodami Hoffmann e-Tool duomenis iš el. parduotuvės arba per ToolScout! Rekomenduojamas maksimalus išsikišimo ilgis 3 × D pagal naudojimo ištekimo įrankio laikiklio tipą.

Maksimalaus išsikišimo stabilizatorius su ištekimo laikikliu 6×D.

Ištekimo peilių stabilizatorius su 7×D arba koto Ø  $D_2 = 25$  mm tiekiamas pagal paklausimą.

**Techninis aprašymas**

Pjovimo kryptis	dešininiai
Bendras ilgis $L_2$	95 mm
Koto Ø $D_2$	32 mm
Koto ilgis $L_s$	53 mm
Poslinkis Z link ašies	14 mm

Užspaudimo $\varnothing D_1$	12 mm
Iškyšos ilgis $L_1$	36 mm
C	1,5 mm
Spindulys R	1,2 mm
$\varnothing D_3$	40 mm
Ištekinimo gylis iki	3×D
Virpesiai	slopinantis vibracijas
Produkto rūšis	Ištekinimo įrankio laikiklių stabilizatorius