

Garant**Ištekinimo įrankio laikiklio stabilizatorius 3×D mini, Tipas: 20R****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	319454 20R
GTIN	4062406308896
Produktų klasė	31V

Aprašymas**Modelis:**

Pagrindo korpusas pagamintas iš aukštos kokybės įrankių plieno, grūdintas viršus ir darbiniai paviršiai.

Privalumai:

Svyravimų ir virpesių sumažinimas, kai naudojami visų tipų ištekinimo įrankių laikikliai.

Tinka:

Visiems dažniausiai naudojamiems ištekinimo įrankio laikikliams.

Pastaba:

Norėdami nustatyti tinkamą ištekinimo plokštelės laikiklio stabilizatoriaus variantą, būtinai atlikite susidūrimo patikrinimą naudodami Hoffmann e-Tool duomenis iš el. parduotuvės arba per ToolScout! Rekomenduojamas maksimalus išsikišimo ilgis 3 × D pagal naudojimo ištekinimo įrankio laikiklio tipą.

Maksimalaus išsikišimo stabilizatorius su ištekinimo laikikliu 6×D.

Ištekinimo peilių stabilizatorius su 7×D arba koto Ø D₂ = 25 mm tiekiamas pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

Koto Ø D ₂	32 mm
C	1 mm
Ø D ₃	40 mm
Bendras ilgis L ₂	126 mm
Spindulys R	1,2 mm
Užspaudimo Ø D ₁	20 mm

Pjovimo kryptis	dešininiai
Koto ilgis L_s	60 mm
Iškyšos ilgis L_1	60 mm
Poslinkis Z link ašies	15 mm
Ištekinimo gylis iki	$3 \times D$
Virpesiai	slopinantis vibracijas
Produkto rūšis	Ištekinimo įrankio laikiklių stabilizatorius