

**Garant****Ištekimo įrankio laikiklio stabilizatorius 5×D maxi, Tipas: 10R****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 319465 10R    |
| GTIN             | 4062406309350 |
| Produktų klasė   | 31V           |

**Aprašymas****Modelis:**

Pagrindo korpusas pagamintas iš aukštos kokybės įrankių plieno, grūdintas viršus ir darbiniai paviršiai.

**Privalumai:**

Svyravimų ir virpesių sumažinimas, kai naudojami visų tipų ištekimo įrankių laikikliai.

**Tinka:**

Visiems dažniausiai naudojamiems ištekimo įrankio laikikliams.

**Pastaba:**

Norėdami nustatyti tinkamą ištekimo plokštelės laikiklio stabilizatoriaus variantą, būtinai atlikite susidūrimo patikrinimą naudodami Hoffmann e-Tool duomenis iš el. parduotuvės arba per ToolScout! Rekomenduojamas maksimalus išsikišimo ilgis  $3 \times D$  pagal naudojimo ištekimo įrankio laikiklio tipą.

Maksimalaus išsikišimo stabilizatorius su ištekimo laikikliu 8×D.

Ištekimo peilių stabilizatorius su 7×D arba koto  $\varnothing D_2 = 25 \text{ mm}$  tiekiamas pagal paklausimą.

**Techninis aprašymas**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Pjovimo kryptis        | dešininiai |
| Poslinkis Z link ašies | 14 mm      |
| Koto ilgis $L_s$       | 53 mm      |
| Iškyšos ilgis $L_1$    | 50 mm      |
| $\varnothing D_3$      | 40 mm      |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Koto $\varnothing D_2$       | 32 mm  |
| C                            | 1 mm   |
| Užspaudimo $\varnothing D_1$ | 10 mm  |
| Bendras ilgis $L_2$          | 109 mm                                       |
| Spindulys R                  | 1,2 mm                                       |
| Ištekinimo gylis iki         | 5×D  |
| Virpesiai                    | slopinantis vibracijas                       |
| Produkto rūšis               | Ištekinimo įrankio laikiklių stabilizatorius |