

**Garant****Ištekimo įrankio laikiklio stabilizatorius 5×D maxi, Tipas: 12R****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	319465 12R
GTIN	4062406309374
Produktų klasė	31V

**Aprašymas****Modelis:**

Pagrindo korpusas pagamintas iš aukštos kokybės įrankių plieno, grūdintas viršus ir darbiniai paviršiai.

**Privalumai:**

Svyravimų ir virpesių sumažinimas, kai naudojami visų tipų ištekimo įrankių laikikliai.

**Tinka:**

Visiems dažniausiai naudojamiems ištekimo įrankio laikikliams.

**Pastaba:**

Norėdami nustatyti tinkamą ištekimo plokštelės laikiklio stabilizatoriaus variantą, būtinai atlikite susidūrimo patikrinimą naudodami Hoffmann e-Tool duomenis iš el. parduotuvės arba per ToolScout! Rekomenduojamas maksimalus išsikišimo ilgis  $3 \times D$  pagal naudojimo ištekimo įrankio laikiklio tipą.

Maksimalaus išsikišimo stabilizatorius su ištekimo laikikliu  $8 \times D$ .

Ištekimo peilių stabilizatorius su  $7 \times D$  arba koto  $\varnothing D_2 = 25 \text{ mm}$  tiekiamas pagal paklausimą.

**Techninis aprašymas**

Koto ilgis $L_s$	53 mm
C	1,5 mm
Koto $\varnothing D_2$	32 mm
Užspaudimo $\varnothing D_1$	12 mm
Poslinkis Z link ašies	18,5 mm

Pjovimo kryptis	dešininiai
Ø D <sub>3</sub>	40 mm
Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	60 mm
Spindulys R	1,2 mm
Bendras ilgis L <sub>2</sub>	119 mm
Ištekinimo gylis iki	5×D
Virpesiai	slopinantis vibracijas
Produkto rūšis	Ištekinimo įrankio laikiklių stabilizatorius